

# acoplamiento EAMC-B-15-22-4-9

Número de artículo: 184262

FESTO

para DGE



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	4 mm
Diámetro de acogida 2	9 mm
Tamaño	15
Longitud nominal	22 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	12.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	0,13 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	1 Nm
Peso del producto	6 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS