


# acoplamiento EAMC-B-19-24-6-6

Número de artículo: 184265

FESTO

Para accionamiento electromecánico con motor paso a paso



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	6 mm
Diámetro de acogida 2	6 mm
Tamaño	19
Longitud nominal	24 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	8.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	0,47 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	1,5 Nm
Peso del producto	12 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS