

accionamiento manual auxiliar HAB-1/2

Número de artículo: 184588

FESTO

para escape.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	14 mm
Posición de montaje	indistinto
Función de las válvulas	Elemento de escape
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Caudal nominal normal, descarga de aire 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72, 5 psi)	165 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Par de apriete máximo	45 Nm
Tipo de fijación	atornillable
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Aleación forjada de aluminio, anodizado