


# Cilindros redondos CRDG-3/4"- -P-A

Número pieza: 185390

FESTO

resistente a la corrosión,  
para detección sin contacto, con anillos elásticos de amortiguación en  
las posiciones finales.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



Representación a modo  
de ejemplo

## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Carrera	0,4 ... 13 "
Diámetro del émbolo	3/4 "
En base a la norma	ISO 6432
Amortiguación	anillos elásticos / Placas elásticas en ambos lados (P)
Corresponde a la norma	ISO 6432
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Fluido	Aire comprimido filtrado
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	158 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	188 N
Conexión neumática	NPT1/8-27
Información sobre el material de la tapa	Acero inoxidable de aleación fina
Información sobre el material de las juntas	TPE-U(PU)
Información sobre el material del cuerpo	Acero inoxidable de aleación fina
Información sobre el material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina