


# Secador por adsorción LDF-H2-N1/4-110

Número pieza: 185677

FESTO

para disponer de aire comprimido seco y limpio.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Posición de montaje	vertical
Funda de protección	funda protectora metálica
Presión inicial 1	4 ... 10,5 bar
punto de rocío atmosférico	-40 °C
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Según la normativa UE sobre EMC Según la normativa UE de baja tensión
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura del medio	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	2 ... 50 °C
Peso del producto	6.500 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc