

racor rápido roscado, autoblocante QSK-G3/8-8

Número de artículo: 186299

FESTO

Rosca exterior con hexágono exterior.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 4,5 mm |
| Tipo de tubo flexible aprobado | PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO- |
| Profundidad de inserción del tubo flexible | 18,3 mm |
| Tipo de junta del eje atornillable | Junta anular |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Forma recta |
| Tamaño del depósito | 1 |
| Construcción | Principio Push-Pull |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,095 ... 0,6 MPa -0,95 ... 6 bar -13,775 ... 87 psi |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi |
| Clasificación marítima | véase el certificado |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:...]] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Par de apriete nominal | 15,5 Nm |
| Tolerancia para el par de apriete nominal | ± 20 % |
| Peso del producto | 43 g |
| Tipo de fijación | Hexágono exterior SW19 |
| Conexión neumática 1 | Rosca exterior G3/8 |
| Conexión neumática 2 | Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm |
| Color del anillo extractor | azul |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | latón níquelado |
| Material del anillo extractor | POM |
| Material de la junta del tubo flexible | NBR |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina |