

Módulo de alimentación de zonas de presión VIGZ-03-4,0

Número de artículo: 18638


Producto sustituido

[para terminal de válvulas](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:

[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	36 mm
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Margen de tensión de funcionamiento DC	24 V
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Peso del producto	400 g
Tipo de fijación de la placa base	con rosca interior
Tipo de fijación de la válvula	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 3	G1/2
Conexión neumática 5	G1/2