

# combinación de filtros finos LFMBA-1/2-D-MAXI

Número de artículo: 186477

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Filtro fino de 1 µm para prefiltrado y microfiltro de 0,01 µm, con funda metálica.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Serie	D
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	0,01 µm
Grado de eficacia del filtro	99,9999 %
Purga del condensado	giro manual
Construcción	Filtro de fibras
Cantidad máxima del condensado	80 ml
Funda de protección	Funda protectora metálica
Presión de funcionamiento	1 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gases inertes
Temperatura del medio	1,5 ... 60 °C
Contenido residual de aceite	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	2.400 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC