

Placa de alimentación VIGM-03-4,0

Número de artículo: 18652


Producto sustituido

[para terminal de válvulas](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:

[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Patrón | 36 mm |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 2 |
| Presión de funcionamiento | -0,9 ... 10 bar |
| Margen de tensión de funcionamiento DC | 24 V |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Peso del producto | 300 g |
| Tipo de fijación de la placa base | con rosca interior |
| Conexión neumática 2 | G1/8 |
| Conexión neumática 4 | G1/8 |
| Información sobre el material de la placa base | Fundición inyectada de aluminio |