


# Conector multipolo IMP2-SD-26-V

Número pieza: 18664

FESTO



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro máximo admisible del cable	13,5 ... 15 mm
Posición de montaje	indistinto
Margen de tensión de funcionamiento AC	$\leq 250$ V
Resistencia a la corriente	7,5 A
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Peso del producto	96 g
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo 26 contactos
atornillamiento cables	Pg16
Codificación del conector tipo clavija	N - para válvulas
Tipo de fijación	Con tuerca
Información sobre el material de las juntas	CR Resistente a la luz y al aceite
Información sobre el material del cuerpo	Aleación de cobre níquelado
Información sobre el material del contacto crimp	Aleación de cobre Dorado