


# Cable de conexión KMP2-03-E-X-26

Número pieza: 18683

FESTO

El cable está disponible en longitudes de 1 a 99 metros.  
Tipo armonizado. Disponible hasta 2012.



Exemplary representation

## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Posición de montaje	indistinto
Margen de tensión de funcionamiento AC	$\leq 250$ V
Margen de tensión de funcionamiento DC	$\leq 300$ V
Resistencia a la corriente	7,5 A
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo 26 contactos
Estructura del cable	26 x 0,75 mm <sup>2</sup>
diámetro del cable	15 mm
Tipo de fijación	Con tuerca
Código de color para el aislamiento de los hilos	Hilos negros con numeración correlativa en blanco de 1 a 26
Información sobre el material de las juntas	CR Resistente a la luz y al aceite
Información sobre el material del cuerpo	Aleación de cobre níquelado
Información sobre el material de la cubierta del cable	PVC
Información sobre el material del contacto crimp	Aleación de cobre Dorado