

# cable de conexión KM12-M12-GSGD-2,5

Número de artículo: 18684

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de tensión de funcionamiento AC	$\leq 60$ V
Margen de tensión de funcionamiento DC	$\leq 75$ V
Resistencia a la corriente	3,8 A
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Conexión eléctrica	Conector recto tipo clavija / Conector recto tipo zócalo M12x1 / M12x1 4 contactos / 4 contactos
Estructura del cable	4x0,25
Longitud del cable	2,5 m
Color de la cubierta del cable	Gris
Información sobre el material de la cubierta del cable	PUR