


# cable DUO KM12-DUO-M8-WDWD

Número de artículo: 18687

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de tensión de funcionamiento AC	$\leq 60$ V
Margen de tensión de funcionamiento DC	$\leq 75$ V
Resistencia a la corriente	2,8 A
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Conexión eléctrica	Conector recto tipo clavija / Conector acodado tipo zócalo M12x1 / M8x1 3 contactos / 3 contactos
Estructura del cable	3x0,25
Longitud del cable	0,6 m
Color de la cubierta del cable	Gris
Información sobre el material de la cubierta del cable	PUR