


# conector SEA-GS-M8

Número de artículo: 18696

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fijación	con manguito roscado
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	9 g
Conexión eléctrica	3 contactos M8x1 Conector recto / fijación por soldadura
Margen de tensión de funcionamiento DC	$\leq 60$ V
Margen de tensión de funcionamiento AC	$\leq 60$ V
Carga admisible de corriente a 40°C	3 A
Resistencia a la tensión de choque	1,5 kV
Racor de cables	Pg7
Diámetro máximo admisible del cable	3,5 ... 5 mm
Sección de la conexión	0,25 mm <sup>2</sup>
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la carcasa	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de las tuercas de unión	latón niquelado
Material de los contactos crimp	latón Dorado