

Actuador lineal DLP-160- -

Número pieza: 187476

FESTO

Conexión de aire según VDI/VDE 3845, válvulas Namur abridables directamente.

Otras carreras bajo demanda. Apropiado para el uso en la tecnología de procesos, especialmente en combinación con válvulas de corredera.

Estos actuadores pueden solicitarse provistos de la homologación ATEX.

Las especificaciones de la ficha técnica de "Identificación ATEX", "Temperatura ambiente ATEX" y "Símbolo CE" se refieren únicamente a los accionamientos provistos de una homologación.



Representación a modo de ejemplo



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Carrera	≤ 500 mm
Diámetro del émbolo	160 mm
Amortiguación	sin
Posición de montaje	indistinto
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Detección de la posición	sin
Presión de funcionamiento	2 ... 10 bar
Identificación ATEX	II 2 GD c T4 T120°C
Temperatura ambiente ATEX	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Fluido	Aire comprimido filtrado
Símbolo CE	Según la normativa UE sobre protección contra explosión (ATEX)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	11.581 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	12.064 N
Conexión neumática	G1/4
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Información sobre el material de la tapa	Aleación forjable de aluminio
Información sobre el material de las juntas	NBR TPE-U(PU)
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio Anodizado deslizante