


# Adaptador de clavija SIE-GA

Número pieza: 18780

FESTO



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Posición de montaje	indistinto
En base a la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Margen de tensión de funcionamiento AC	250 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	250 V
Resistencia a la tensión de choque	2,5 kV
Carga admisible de corriente a 40°C	4 A
Grado de ensuciamiento	3
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE de baja tensión
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Máx. par de apriete bloqueo	0,6 Nm
Peso del producto	23,5 g
Conexión eléctrica	4 contactos Forma A M12x1 Conector recto tipo clavija
Tipo de fijación	Con tuerca
Información sobre el material de la tuerca	Latón niquelado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del contacto crimp	latón Niquelado y dorado