

placa de alimentación CPE10-PRSGO-2

Número de artículo: 187827


Clásico - No utilizar para equipos nuevos

para válvulas de la serie Compact Performance, con canales PRS abiertos.

Este bloque debe utilizarse únicamente con racores con conexión G.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	2
Presión de estallido	3 MPa
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Peso del producto	50 g
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante con perfil DIN
Conexión neumática 1	G1/4
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA reforzado