


distribuidor de cable ASI-KVT-FK

Número de artículo: 18786

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con taladro pasante
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	7,2 g
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 75 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 60 V
Resistencia a la corriente	3 A
Sección de la conexión	1,5 mm ²
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	PA
Material de los contactos crimp	Bronce