


zócalo para cable ASI-SD-PG-M12

Número de artículo: 18789

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con tuerca
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	27,6 g
Conexión eléctrica	4 contactos Conector recto tipo zócalo borne roscado
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 125 V
Resistencia a la corriente	3 A
Racor de cables	Pg9
Sección de la conexión	0,75 mm ²
Tipo de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de las tuercas de unión	níquelado
Material de los contactos crimp	Bronce