

Placa de alimentación VIGM-04-D-2-NPT

Número pieza: 18834

FESTO

para terminal de válvulas

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
ancho	183 mm
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Homologación	UL - Recognized (OL)
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14	NPT1/8-27
Conexión neumática 1	NPT3/4-14
Conexión neumática 2	NPT3/8-18
Conexión neumática 3	NPT3/4-14
Conexión neumática 4	NPT3/8-18
Conexión neumática 5	NPT3/4-14
Información sobre el material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio