

# placa de alimentación VIGM-04-D-3

Número de artículo: 18835

FESTO

[para terminal de válvulas](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2026. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	ISO 5599-2
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	1
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 16 bar
Homologación	UL - Recognized (OL)
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1
Conexión neumática 2	G1/2
Conexión neumática 3	G1
Conexión neumática 4	G1/2
Conexión neumática 5	G1
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio