


# Control local DLP-VSE-3-5/3-G-DP

Número pieza: 188474

FESTO

para la serie de cilindros DLP.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tipo de fijación	a elegir: con taladro pasante con accesorios
Utilización en el exterior	C1 - lugares protegidos contra la intemperie donde se utilizará
Presión de funcionamiento	3 ... 8 bar
Presión nominal de funcionamiento	6 bar
Margen de tensión de funcionamiento DC	20,4 ... 28,8 V
consumo máximo de corriente	180 mA
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3
Humedad relativa del aire	5 - 100 % Condensante
Tipo de protección	IP65 Estando montado según IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	1.700 g
Información sobre el material de la tapa	Aleación forjable de aluminio anodizado
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio anodizado
Datos sobre el material del tornillo	Acero cincado
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)