


# tubo flexible de material sintético

## PUN-CM-6-SW

Número de artículo: 188883

FESTO

Tubo calibrado exterior, para racores rápidos QS, poliuretano (no aprobados para la industria alimentaria). Antiestáticos.



### Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	6 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	28 mm
Diámetro interior	4 mm
Radio máximo de curvatura	14 mm
Características de los tubos flexibles	Suitable for energy chains
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Resistencia superficial	0,01 ... 10 MOhm
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso del producto según la longitud	0,02125 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 6 mm
Color	Negro
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	TPE-U(PU)