

ventosa de sujeción por vacío ESG-6X10

Número de artículo: 189184

FESTO



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamaño de la ventosa | 6x10 mm |
| Posición de montaje | vertical |
| Construcción | Conexión de vacío arriba Conexión de vacío lateral con compensación de altura Con compensador largo de altura |
| Atribución de los elementos de fijación de las ventosas | Tamaño 4 |
| Forma de la ventosa | Oval, plano |
| Fluido | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Temperatura ambiente | -10 ... 70 °C |
| Conexión de vacío | M14x1 G1/8 QS-6 PK-4 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la ventosa | NBR |