


elemento de fijación de la ventosa ESH-HA-3-QS

Número de artículo: 189197

FESTO

sin compensación de altura, conexión del vacío arriba, montaje del elemento de fijación con dos tuercas hexagonales.



Hoja de datos

Característica	Valor
Volumen	0,52 cm ³
Posición de montaje	vertical
Construcción	Conexión de vacío arriba
Atribución de los elementos de fijación de las ventosas	Tamaño 3
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso del producto	20 g
Tipo de fijación	con contratuerca
Fijación de la ventosa	M4
Conexión de vacío	QS-6
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del retenedor	Aluminio Latón niquelado POM acero templado Acero de aleación fina