


# elemento de fijación de la ventosa ESH-HA-5-G

Número de artículo: 189201

FESTO

sin compensación de altura, conexión del vacío arriba, montaje del elemento de fijación con dos tuercas hexagonales.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Volumen	1,862 cm <sup>3</sup>
Posición de montaje	vertical
Construcción	Conexión de vacío arriba
Atribución de los elementos de fijación de las ventosas	Tamaño 5
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:::]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	84 g
Tipo de fijación	con contratuerca
Fijación de la ventosa	M10
Conexión de vacío	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del retenedor	Aluminio Latón niquelado POM acero templado Acero de aleación fina