


elemento de fijación de la ventosa ESH-HB-2-QS

Número de artículo: 189205

FESTO

sin compensación de altura, conexión lateral del vacío.



Hoja de datos

Característica	Valor
Volumen	0,418 cm ³
Posición de montaje	vertical
Construcción	Conexión de vacío lateral
Atribución de los elementos de fijación de las ventosas	Tamaño 2
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:::]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso del producto	13 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Fijación de la ventosa	Diámetro de 4 mm
Conexión de vacío	QS-6
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR Acero
Material del retenedor	Aluminio Latón niquelado POM acero templado Acero de aleación fina