


elemento de fijación de la ventosa ESH-HD-5-G

Número de artículo: 189241

FESTO

con compensación de altura, conexión lateral del vacío, montaje del elemento de fijación con dos tuercas hexagonales.



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	10 mm
Volumen	2,072 cm ³
Posición de montaje	vertical
Construcción	Conexión de vacío lateral con compensación de altura
Atribución de los elementos de fijación de las ventosas	Tamaño 5
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	195 g
Tipo de fijación	con contratuerca
Fijación de la ventosa	M10
Conexión de vacío	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del retenedor	Aluminio Latón niquelado POM acero templado Acero de aleación fina