


# elemento de fijación de la ventosa ESH-HDL-1-QS

Número de artículo: 189243

FESTO

con compensación de altura larga, conexión lateral del vacío, montaje del elemento de fijación con dos tuercas hexagonales.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	10 mm
Volumen	0,272 cm <sup>3</sup>
Posición de montaje	vertical
Construcción	Conexión de vacío lateral con compensación de altura
Atribución de los elementos de fijación de las ventosas	Tamaño 1
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso del producto	29 g
Tipo de fijación	con contratuerca
Fijación de la ventosa	Diámetro de 3 mm
Conexión de vacío	QS-4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR Acero
Material del retenedor	Aluminio Latón niquelado POM acero templado Acero de aleación fina