


elemento de fijación de la ventosa

ESH-HE-1-M3

Número de artículo: 189253

FESTO

sin compensación de altura, para atornillar directamente.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	1,2 mm
Volumen	0,04 cm ³
Posición de montaje	vertical
Construcción	Conexión de vacío arriba
Atribución de los elementos de fijación de las ventosas	Tamaño 1
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	1 g
Tipo de fijación	con rosca exterior a través de la toma de vacío
Fijación de la ventosa	Diámetro de 3 mm
Conexión de vacío	M3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	Aleación forjable de aluminio NBR POM Acero
Material del retenedor	acero templado