

# elemento de fijación de la ventosa ESH-HF-4-M14X1

Número de artículo: 189263

FESTO

con compensación de altura, para atornillar directamente.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	6 mm
Diámetro nominal	4 mm
Volumen	0,655 cm <sup>3</sup>
Posición de montaje	vertical
Construcción	Conexión de vacío arriba con compensación de altura
Atribución de los elementos de fijación de las ventosas	Tamaño 4
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	52 g
Tipo de fijación	con rosca exterior a través de la toma de vacío
Fijación de la ventosa	M6
Conexión de vacío	M14x1
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR POM
Material del retenedor	acero templado