

cable plano KASI-1,5-Y-100

Número de artículo: 18940

FESTO

para componentes del sistema ASI.

Dotación del suministro 100 metros, amarillo



Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	71 g
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 75 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 60 V
Resistencia a la corriente	3 A
Longitud del cable	100 m
Tipo de protección	IP65 con extremos cerrados de los hilos
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-25 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la cubierta aislante del cable	Mezcla de goma
Color de la cubierta del cable	amarillo