

# unidad de rueda libre FLSR-40-R

Número de artículo: 19036

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

[para actuador de giro DSR.](#)

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Sentido del giro	Giro a derechas
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro teórico a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20,03 Nm
Peso del producto	1.820 g
Material de la carcasa	Fundición de aluminio
Material del manguito	Acero cementado
Material del eje	Acero cementado