

Racor rápido roscado

QSM-1/8-3/16-I-U


Número pieza: 190689

FESTO

Rosca exterior con hexágono interior.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--|---|
| Tamaño | mini |
| Diámetro nominal | 2,9 mm |
| Tipo de junta del eje atornillable | Recubrimiento |
| Posición de montaje | indistinto |
| Tamaño del depósito | 1 |
| Construcción | Principio de empuje y tracción |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Homologación | Germanischer Lloyd |
| Par de apriete máximo | 8 Nm |
| Peso del producto | 8,1 g |
| Conexión neumática 1 | NPT1/8-27 |
| Conexión neumática 2 | para diámetro exterior del tubo flexible de 3/16" |
| Color del anillo extractor | Gris |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del cuerpo | latón níquelado |
| Datos sobre el material del anillo de liberación | POM |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible | NBR |
| Datos sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina |