

# Racor rápido roscado QS-1/2-1/2-I-U


Número pieza: 190698

FESTO

Rosca exterior con hexágono interior.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Hoja de datos

| Caracter.  | Valor   |
|--|---|
| Tamaño   | Estándar  |
| Diámetro nominal   | 7,1 mm  |
| Tipo de junta del eje atornillable                                 | Recubrimiento                                   |
| Posición de montaje  | indistinto                                      |
| Tamaño del depósito  | 1   |
| Construcción   | Principio de empuje y tracción                  |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura         | -0,95 ... 10 bar                                |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando          | Opción de funcionamiento con lubricación        |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                            | 1   |
| Temperatura ambiente   | -10 ... 60 °C                                   |
| Homologación   | Germanischer Lloyd                              |
| Par de apriete máximo  | 30 Nm   |
| Peso del producto  | 48 g  |
| Conexión neumática 1   | NPT1/2-14                                       |
| Conexión neumática 2   | para diámetro exterior del tubo flexible de 12" |
| Color del anillo extractor   | Gris  |
| Indicación sobre el material                                       | Conforme con RoHS                               |
| Información sobre el material del cuerpo                           | latón<br>níquelado                              |
| Datos sobre el material del anillo de liberación                   | POM   |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible        | NBR   |
| Datos sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina               |