

# Racor rápido roscado en L

## QSLF-1/8-3/16-U

Número pieza: 190727

FESTO

Girable 360°, rosca interior con hexágono exterior.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



## Hoja de datos

| Caracter.  | Valor  |
|--|--|
| Tamaño   | Estándar   |
| Diámetro nominal   | 3,6 mm   |
| Posición de montaje  | indistinto   |
| Tamaño del depósito  | 1  |
| Construcción   | Principio de empuje y tracción                                 |
| Presión de funcionamiento  | -0,95 ... 10 bar   |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura             | -0,95 ... 10 bar   |
| Fluido   | Aire comprimido filtrado<br>vacío                              |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                            | 1  |
| Temperatura ambiente   | -10 ... 60 °C  |
| Homologación   | Germanischer Lloyd   |
| Par de apriete máximo  | 8 Nm   |
| Peso del producto  | 15,5 g   |
| Conexión neumática   | NPT1/8-27<br>para diámetro exterior del tubo flexible de 3/16" |
| Color del anillo extractor   | Gris   |
| Indicación sobre el material                                       | Conforme con RoHS  |
| Información sobre el material del cuerpo                           | PBT  |
| Datos sobre el material del anillo de liberación                   | POM  |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible        | NBR  |
| Datos sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina                              |