


# distribuidor múltiple QSLV4-1/4-5/16-U

Número de artículo: 190794

FESTO

Orientable 360°, cuádruple.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	4,1 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Recubrimiento
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Principio Push-Pull
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clasificación marítima	véase el certificado
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete máximo	14 Nm
Peso del producto	57 g
Cantidad de salidas	4
Cantidad de conductos de alimentación	1
Conexión neumática 1	Rosca exterior 1/4 NPT
Conexión neumática 2	para diámetro exterior del tubo flexible de 4/16"
Color del anillo extractor	Gris
Material de los pivotes roscados	latón níquelado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PBT
Material del anillo extractor	POM
Material de la junta del tubo flexible	NBR
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina