


# manómetro PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Número de artículo: 1908519

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de la escala [bar]	0 ... 60 bar
Margen de indicación	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Corresponde a la norma	EN 837-1
Magnitud nominal manómetro	63
Construcción	manómetro de muelle tubular
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Fluido	Gases inertes Líquidos neutros
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 6 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 60 bar 0 ... 870 psi
Factor de esfuerzo alternante	0,66
Clase de precisión de medición	1,6
Tipo de protección	IP65
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 70 °C
Temperatura del medio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Posición de la conexión	Radial debajo
Conexión neumática	G1/4
Materiales en contacto con el fluido	latón
Material de los pivotes roscados	latón
Material de la carcasa	Acero
Material de la mirilla	PS
Color del cuerpo	Plateado
Peso del producto	80 g
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	sin acetileno sin oxígeno
Escala	Escala triple bar (exterior) MPa (exterior) psi (interior)