

ventosa ESV-20-SN

Número de artículo: 190979

FESTO

pieza de desgaste intercambiable fácilmente



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de la ventosa	20 mm
Volumen de la ventosa	0,318 cm ³
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	indistinto
Forma de la ventosa	Redondo plano
Presión de funcionamiento Mpa	-95 ... 0 kPa
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-70 kPa -0,7 bar
Presión nominal de funcionamiento (psi)	-10,15 psi
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	16,3 N
Peso del producto	1,6 g
Color	Negro
Dureza Shore	60 +/- 5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la ventosa	NBR