

ventosa ESV-40-SNA

Número de artículo: 190993

FESTO

pieza de desgaste intercambiable fácilmente



Hoja de datos

Característica	Valor
Radio R mínimo de la pieza	230 mm
Diámetro de la ventosa	40 mm
Volumen de la ventosa	1,566 cm ³
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	indistinto
Características especiales	Antiestático
Forma de la ventosa	Redondo plano
Presión de funcionamiento Mpa	-95 ... 0 kPa
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-70 kPa -0,7 bar
Presión nominal de funcionamiento (psi)	-10,15 psi
Resistencia superficial	$\leq 0,000$ MOhm
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	69,6 N
Peso del producto	7,4 g
Color	Punto negro/blanco
Dureza Shore	50 +/- 5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la ventosa	BR