

ventosa ESV-60-SU

Número de artículo: 191000

FESTO

pieza de desgaste intercambiable fácilmente



Hoja de datos

Característica	Valor
Radio R mínimo de la pieza	350 mm
Diámetro de la ventosa	60 mm
Volumen de la ventosa	3,953 cm ³
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	indistinto
Forma de la ventosa	Redondo plano
Presión de funcionamiento Mpa	-95 ... 0 kPa
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-70 kPa -0,7 bar
Presión nominal de funcionamiento (psi)	-10,15 psi
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	166,1 N
Peso del producto	22 g
Color	azul
Dureza Shore	60 +/- 5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la ventosa	PUR