


# ventosa ESV-150-SN

Número de artículo: 191011

FESTO

pieza de desgaste intercambiable fácilmente



## Hoja de datos

| Característica  | Valor  |
|---|--|
| Radio R mínimo de la pieza                                | 480 mm   |
| Diámetro de la ventosa                                    | 150 mm   |
| Volumen de la ventosa                                     | 173,826 cm <sup>3</sup>                                      |
| Posición de la conexión                                   | Arriba   |
| Posición de montaje                                       | indistinto   |
| Forma de la ventosa                                       | Redondo plano  |
| Presión de funcionamiento Mpa                             | -95 ... 0 kPa  |
| Presión de funcionamiento                                 | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi                         |
| Presión nominal de funcionamiento                         | -70 kPa<br>-0,7 bar  |
| Presión nominal de funcionamiento (psi)                   | -10,15 psi   |
| Fluido  | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidad PWIS  | VDMA24364-A1-L   |
| Apto para el contacto con alimentos                       | Información detallada sobre el material                      |
| Temperatura ambiente                                      | -10 ... 70 °C  |
| Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento | 900 N  |
| Peso del producto   | 361 g  |
| Color   | Negro  |
| Dureza Shore  | 50 +/- 5   |
| Indicación sobre el material                              | Conforme con RoHS  |
| Material de la ventosa                                    | NBR  |