


interface CAMC-F-PN

Número de artículo: 1911916

FESTO

Tarjeta para conexión de bus de campo.



Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones A x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 95 % sin condensación
Tipo de protección	IP20 Estando montado
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso del producto	75 g
Tipo de fijación	Módulo enchufable para CMMP-AS...-M3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Posición de montaje	indistinto
Protocolo	PROFINET
Perfil de comunicación	FHPP
Velocidad de transmisión	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topología	Estrella Anillo Línea
Redundancia de medios	MRP
Asignación de dirección IP	FCT DCP
Interfaz al bus de campo	2x conector tipo zócalo RJ45
Duración mínima de ciclos	1 ms
Indicadores LED	Error de bus Actividad de comunicación Ethernet Vigilancia de línea de Ethernet Error del sistema
Ayuda a la configuración	GSDML
Configuración de parámetros	FCT
Funciones adicionales	Conformance Class B DCP Compatible con IRT LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP