

junta iluminada MC-LD-12-24DC

Número de artículo: 19145

FESTO

para bobinas MSF1G, MSF1W.



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación de la posición de conmutación	LED
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M3
Peso del producto	1,6 g
Conexión eléctrica	Esquema de conexiones forma A según EN 175301-803 según DIN NE 175301-803 Forma rectangular MSC
Margen de tensión de funcionamiento DC	12 ... 24 V
Conexión de conducto de protección	presente
Potencia nominal de la junta luminosa	0,05 W
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	TPE-U(PU)
Color	transparente