


# conector SEA-4GS-7-2,5

Número de artículo: 192008

FESTO

para terminales de válvulas.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fijación	con manguito roscado
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	18 g
Conexión eléctrica	4 contactos Esquema de conexiones forma A según EN 175301-803 M12x1 Conector recto tipo clavija / Bornes enchufables
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 250 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 250 V
Carga admisible de corriente a 40°C	4 A
Resistencia a la tensión de choque	2,5 kV
Racor de cables	Pg7
Diámetro máximo admisible del cable	2,5 ... 2,9 mm
Sección de la conexión	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la carcasa	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de las tuercas de unión	PA
Material de los contactos crimp	latón Recubierto de bronce blanco