

pórtico con dos ejes de movimiento EXCH-40-

Número de artículo: 1923050

FESTO



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	vertical horizontal
Construcción	Pórtico con dos ejes de movimiento
Presión de funcionamiento	≤ 8 bar
Aceleración máxima, horizontal	50 m/s ²
Aceleración máxima, vertical	30 m/s ²
Velocidad máxima, horizontal	5 m/s
Velocidad máxima, vertical	4 m/s
Precisión de repetición	$\pm 0,1$ mm
Factor de utilización	100 %
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre maquinaria
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre maquinaria del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 % sin condensación
Nivel de ruido	74 dB(A)
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	10 ... 50 °C
Carga nominal con dinámica máxima	4 kg
Tipo de fijación	Con conjunto de fijación Con kit de ajuste con tuercas deslizantes
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS