

unidad de mantenimiento FRC-3/4-D-O-DI-MAXI

Número de artículo: 192411

Clásico - No utilizar para equipos nuevos



FESTO

Combinación de filtro, válvula reguladora de presión y lubricador, filtro de 40 µm, con funda de protección metálica.

Con purga manual del condensado. Sin manómetro. Con válvula reguladora de presión, accionada directamente.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Serie	D
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Purga del condensado	giro manual
Construcción	Filtro regulador sin manómetro Lubricador proporcional estándar
Cantidad máxima del condensado	43 cm ³
Grado de filtración	40 µm
Funda de protección	Funda protectora metálica
Indicación de la presión	Preparado para G1/4
Presión de funcionamiento	1 ... 16 bar
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 12 bar
Histéresis máxima de la presión	0,4 bar
Caudal nominal normal	3.800 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-::-]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	2.600 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 2	G3/4
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC