

unidad de mantenimiento FRC-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A

Número de artículo: 192427

Clásico - No utilizar para equipos nuevos



FESTO

Combinación de filtro, válvula reguladora de presión y lubricador, presión máx. de salida 7 bar, filtro de 40 µm, con funda de protección metálica.

Con purga automática del condensado. Sin manómetro. Con válvula reguladora de presión, accionada directamente.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|------------------------------------|--|
| Tamaño | Maxi |
| Serie | D |
| Asegurar el accionamiento | Botón giratorio con enclavamiento |
| Posición de montaje | vertical +/- 5° |
| Purga del condensado | completamente automático |
| Construcción | Filtro regulador sin manómetro Lubricador proporcional estándar |
| Cantidad máxima del condensado | 43 cm ³ |
| Grado de filtración | 40 µm |
| Funda de protección | Funda protectora metálica |
| Indicación de la presión | Preparado para G1/4 |
| Presión de funcionamiento | 2 ... 12 bar |
| Margen de regulación de la presión | 0,5 ... 12 bar |
| Histéresis máxima de la presión | 0,4 bar |
| Caudal nominal normal | 4.500 l/min |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Temperatura del medio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso del producto | 2.600 g |
| Tipo de fijación | Montaje del conducto |
| Conexión neumática 1 | G1/2 |
| Conexión neumática 2 | G1/2 |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de cinc |
| Material de la funda | PC |