

# unidad de mantenimiento FRC-3/4-D-DI-MAXI-KB

Número de artículo: 192474



Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Compuesto de válvula reguladora con filtro, módulo de derivación, con presostato sin conector y lubricador, con escuadra de fijación. Con purga manual del condensado y funda metálica de protección.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Serie	D
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	40 µm
Purga del condensado	giro manual
Construcción	Módulo de derivación Presostato Filtro regulador con manómetro Lubricador proporcional estándar
Cantidad máxima del condensado	43 cm <sup>3</sup>
Funda de protección	Funda protectora metálica
Indicación de la presión	con manómetro
Presión de funcionamiento	1 ... 16 bar
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 12 bar
Caudal nominal normal	7.000 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--:] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	3.700 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios a elegir:
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 2	G3/4
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC