

unidad de mantenimiento FRC-1/2-D-DI-MAXI-KA-A

Número de artículo: 192478



Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Compuesto de válvula reguladora con filtro, módulo de derivación y lubricador. Con purga automática del condensado y funda metálica de protección.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Serie	D
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	40 µm
Purga del condensado	completamente automático
Construcción	Módulo de derivación Filtro regulador con manómetro Lubricador proporcional estándar
Cantidad máxima del condensado	43 cm ³
Funda de protección	Funda protectora metálica
Indicación de la presión	con manómetro
Presión de funcionamiento	2 ... 12 bar
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 12 bar
Caudal nominal normal	3.900 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	3.700 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios a elegir:
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/2
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC